

**Garant****GARANT Master Tap Alu strojni urezник, DLC, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134260 M12
GTIN	4067263830412
Razred artikla	11I

**Opis****Izvedba:**

**High-Performance urezник, posebno dizajniran za legure aluminija i slitine koje ne sadrže željezo. Dinamički žljebovi spirale osiguravaju optimalno odvođenje odvojenih čestica i pouzdanost procesa.**

**HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznih oštrica.**

**Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.**

**Dinamička spiralni žljebovi.**

**Kratki oblik reza E.**

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,75 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Dubina navoja	36 mm
Ø osnovne rupe	10,2 mm
4-kutna drška □	7 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Standard	Tvornička norma
Ø navoja	12 mm
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	M

Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	115 mm
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Kut spirale	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Prsten u boji	žuto
Serijska	Master Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N
CuZn	prikladno		

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno