

Garant**GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134260 M2,5
GTIN	4067263830344
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

High-Performance ureznik, posebno dizajniran za legure aluminija i slitine koje ne sadrže željezo. Dinamički žljebovi spirale osiguravaju optimalno odvođenje odvojenih čestica i pouzdanost procesa.

HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznih oštrica.

Iznimno glatka DLC prevlaka za otpornost na trošenje.

Dinamička spiralni žljebovi.

Kratki oblik reza E.

Napomena:

Prikladno do dubine navoja $2,5 \times D$.

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Vrsta navoja	M
Ø navoja	2,5 mm
Ø drške D_s	2,8 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Dubina navoja	7,5 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Nagib navoja	0,45 mm
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2

4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	Tvornička norma
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Prevlaka	DLC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Kut spirale	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Prsten u boji	žuto
Serija	Master Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	35 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
PMMA akril	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
PA 66	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
PEEK	prikladno	18 m/min	N
Cu	prikladno	18 m/min	N

CuZn	prikladno
Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno