

**Garant****APMT 133504 ER, HB7730, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215368 GG
GTIN	4045197601339
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p \text{ maks}} = 6$  mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,18 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,18 mm
Tip	GG
Kutni radijus	0,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133504 ER
Vrsta	HB7730
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
GG(G)	prikladno	250 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		