

**Garant****VHM prihvati, cilindričan kratak, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210561 25
GTIN	4045197558091
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

**Napomena:**

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø $d_1$	24,8 mm
za Ø rezne glave D	25 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
Korisna duljina $L_1$	117 mm
preporučeni stezni moment	35 Nm
Ukupna duljina	175 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

