

Garant

Cilindrični prihvati, protuvibracijski, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210551 20
GTIN	4045197662293
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

S VHM jezgrom, bez stezne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	20 mm
Vanjski Ø d_1	19,8 mm
Ø drške D_5 h6	20 mm
Korisna duljina L_1	40 mm
preporučeni stezni moment	25 Nm
Ukupna duljina	90 mm
Serijski naziv	TopCut
Prihvati	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvati za vijčano glodalo

