

## Garant

### VHM prihvat, cilindričan dugačak, Cilindrična drška, za Ø rezne glave D: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210562 16
GTIN	4045197558022
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

Bez stezne površine (za HSC obradu). **Tolerancija = h6.**

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410. <br> Ključ za montažu = br. 219987. <br> Nastavak za moment ključ = br.

219986. <br> Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	97 mm
Vanjski Ø $d_1$	15,8 mm
za Ø rezne glave D	16 mm
Ø drške $D_5$ h6	20 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Ukupna duljina	150 mm
Seriya	TopCut
Prihvat	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

