

## Garant

### Konusni prihvata s unutarnjim hlađenjem, Weldon drška, za Ø rezne glave D: 12mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210567 12
GTIN	4045197557803
Razred artikla	21Z

#### Opis

##### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

##### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.<br>Ključ za montažu = br. 219987.<br>Nastavak za moment ključ = br.

219986.<br>Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

#### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	42 mm
za Ø rezne glave D	12 mm
Vanjski Ø $d_1$	11,8 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Ukupna duljina	95 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Weldon drška
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

