

Garant**Konusni priхват, HSK-A 63, za Ø rezne glave D: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	210582 16
GTIN	4045197557971
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	88 mm
Korisna duljina L_1	62 mm
za Ø rezne glave D	16 mm
Vanjski Ø d_1	15,8 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Serija	TopCut
Prihvat	HSK-A 63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

