

## Garant

**Cilindrični priхват bez unutarnjeg hlađenja, Weldon drška, za Ø rezne glave  
D: 10mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210555 10
GTIN	4045197522634
Razred artikla	21Z

### Opis

#### Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

**Koncentričnost sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$**  preko kombinacije konusne i ravne površine.

#### Napomena:

**Maksimalna dubina glodanja** =  $L_1 + l$ ; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410. <br> Ključ za montažu = br. 219987. <br> Nastavak za moment ključ = br. 219986. <br> Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	24 mm
Vanjski Ø $d_1$	9,8 mm
za Ø rezne glave D	10 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	75 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Serija	TopCut
Prihvat	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

