

Garant

Konusni prihvatač bez unutarnjeg hlađenja, Weldon drška, za Ø rezne glave D: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210565 10
GTIN	4045197522726
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br.

219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	36 mm
za Ø rezne glave D	10 mm
Vanjski Ø d_1	9,8 mm
preporučeni stezni moment	5 Nm
Ukupna duljina	90 mm
Ø drške D_s	20 mm
Serija	TopCut
Prihvatač	Weldon drška
Vrsta proizvoda	Prihvatač za vijčano glodalo

