

Garant
Cilindrični priхват, HSK-A 63, za Ø rezne glave D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210580 12
GTIN	4045197522863
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050 – 210410.
 Ključ za montažu = br. 219987.
 Nastavak za moment ključ = br. 219986.
 Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Tehnički opis

za Ø rezne glave D	12 mm
Korisna duljina L_1	25 mm
Vanjski Ø d_1	11,8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	51 mm
preporučeni stezni moment	10 Nm
Serija	TopCut
Prihvat	HSK-A 63
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Prihvat za vijčano glodalo