



## Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130250 M16
GTIN	4067263021988
Razred artikla	12G

### Opis

#### Izvedba:

3-dijelna garnitura koja se **sastoji od pripremnog, središnjeg i završnog ureznika.**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

### Tehnički opis

Standard	DIN 352
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina navoja	M16
Ø osnovne rupe	14 mm
4-kutna drška □	9 mm

Rezni materijal	HSS
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Dubina navoja	32 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Vrsta navoja	M
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima