



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130250 M20
GTIN	4067263036302
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

3-dijelna garnitura koja se sastoji od pripremnog, središnjeg i završnog ureznika. Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Ø navoja	20 mm
Ukupna duljina L	95 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 352
Nagib navoja	2,5 mm
4-kutna drška □	12 mm
Dubina navoja	40 mm

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima