

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

**Tehnički opis**

Interpolacija $a_p$	3,9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Ø $D_3$	45,6 mm
Ø reza $D_c$	50 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,6 stupanj
Broj oštrica Z	5
Interpolacija Ø $D_{maks}$	99 mm

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	468,99 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	95 mm
Serija	HELI3MILL
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	22 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D050-5-22-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 1	229696 1
--	----------