



Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130250 M4
GTIN	4067263021919
Razred artikla	12G

Opis

Izvedba:

3-dijelna garnitura koja se **sastoji od pripremnog, središnjeg i završnog ureznika**.
Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Tehnički opis

Standard	DIN 352
Ø osnovne rupe	3,3 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	8 mm
Ø drške D _s	4,5 mm
Vrsta navoja	M
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Veličina navoja	M4
Ukupna duljina L	45 mm
Nagib navoja	0,7 mm
Ø navoja	4 mm

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima