

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 63/5
GTIN	7291075313314
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

**Zamjenski dio:**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Tehnički opis**

Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	121 mm
Serija	HELI3MILL
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	58,6 mm
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	1,2 stupanj

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	625,39 mm
Interpolacija $a_p$	3,8 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	125 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	45 mm
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D063-5-22-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna Tip 2	229696 2
---	----------