



## Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130250 M6
GTIN	4067263021933
Razred artikla	12G

### Opis

#### Izvedba:

3-dijelna garnitura koja se **sastoji od pripremnog, središnjeg i završnog ureznika**.  
Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

### Tehnički opis

Standard	DIN 352
Ukupna duljina L	50 mm
Ø navoja	6 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Nagib navoja	1 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta navoja	M
Ø osnovne rupe	5 mm
Dubina navoja	12 mm
Veličina navoja	M6

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

suho

prikladno samo u  
posebnim uvjetima