




HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	100 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	12
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	12
Serijski naziv	HELISLOT
Ø prihvatne rupe	27 mm

maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	26 mm
Duljina vijenca L_1	25 mm
Širina proreza a_p	10 mm
Oznaka proizvođača	FDN D100-10-27-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------