


**CCMT 09T308, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 245 m/min
Serijski	ISOTURN
Vrsta	IC807
Lomač odvojenih čestica	M3P
Kutni radijus	0,8 mm

Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Oznaka proizvođača	CCMT 09T308-M3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje