


**CCMT 09T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,06 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 80 m/min
Lomač odvojenih čestica	F3M
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Dubina reza $a_p$	0,1 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	IC807
Seriya	ISOTURN
Oznaka proizvođača	CCMT 09T304-F3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje