



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Razred artikla	12G

## Opis

Izvedba:

Dvodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog i završnog ureznika. Ureznik potpuno brušen iz cjeline.

## Tehnički opis

Ø drške $D_s$	18 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M24×1,5
Ukupna duljina L	90 mm
Ø osnovne rupe	22,5 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	48 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Nagib navoja	1,5 mm
Ø navoja	24 mm
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 2181

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

suho

prikladno samo u  
posebnim uvjetima