


**CCMT 09T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	IC807
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Serijska	ISOTURN
Lomač odvojenih čestica	M3P
Oznaka proizvođača	CCMT 09T304-M3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje