


**CCMT 09T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,1 - 2 mm
Vrsta	IC807
Posmak f	0,06 - 0,25 mm/okr
Serijski	ISOTURN
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Glavna primjena	P

Lomač odvojenih čestica	F3P
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Oznaka proizvođača	CCMT 09T304-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje