

**DCMT 11T302, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	IC807
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Glavna primjena	P
Serijska	ISOTURN
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	F3P
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,15 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Oznaka proizvođača	DCMT 11T302-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

