



## Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus, Sadržaj: 5l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	084243 5
GTIN	2050002070257
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

Rashladna maziva koja **ne sadrže klor, formaldehid i bornu kiselinu** za **visoke zahtjeve**.

Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva; ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi na nareznom alatu.

**Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus** je rashladno sredstvo za podmazivanje bez mineralnog ulja, bora i amina, koje se miješa s vodom i koje je posebno formulirano za tešku strojnu obradu aluminijskih i visokolegiranih čelika. Obrada obojenih metala trebala bi se provoditi samo nakon preliminarnih ispitivanja. Emulzije s **visokoučinkovitim koncentratom rashladnog maziva Plus** postižu dugi vijek trajanja, jamče vrlo dobru zaštitu od korozije i posebno su nježne prema koži. **Vijek trajanja 12 mjeseci.**

#### Prednost:

Koncentrati su **otporni na hrđu**, štite lak i **fiziološki su nezamislivi**, jako **stabilni na napad bakterija**, i koža ih dobro podnosi.

#### Podaci:

- **Strojna obrada čelika i lijevanog čelika 6-10 %**
- **Strojna obrada aluminijskih od 6 %**

### Tehnički opis

Temperatura skladištenja	5 - 40 °C
Kinematička viskoznost	93 mm <sup>2</sup> /s
Oblik	tekuće
Izvedba	Kanistar
Sadržaj	5 l
Boja	svijetlo smeđe
pH-vrijednost	8,9
Otopivo u vodi	može emulgirati
Vrsta proizvoda	Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra	1