

**DCMT 11T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza $a_p$	0,15 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	F3P
Vrsta	IC807
Seriya	ISOTURN
Kutni radijus	0,4 mm

Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 245 m/min
Posmak f	0,08 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Oznaka proizvođača	DCMT 11T304-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje