

**VCMT 160404, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta	IC807
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 80 m/min
Posmak f	0,07 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	M3M

Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Serijska	ISOTURN
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 2,5 mm
Oznaka proizvođača	VCMT 160404-M3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje