

**DCMT 11T304, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Dubina reza a_p	0,8 - 3 mm
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P

Vrsta	IC807
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Lomač odvojenih čestica	M3P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Serijska	ISOTURN
Oznaka proizvođača	DCMT 11T304-M3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje