

**DCMT 11T308, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 80 m/min
Dubina reza a_p	0,8 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Lomač odvojenih čestica	M3M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	IC807
Serijska	ISOTURN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Oznaka proizvođača	DCMT 11T308-M3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje