

**Garant****ZCMX 070302, Vrsta: HUZ310**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Razred artikla	21E

### Opis

ZCMX 070302 HUZ310 Vrsta: HUZ310  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm  
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min

### Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Vrsta	HUZ310
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada

Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070302
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje