

**VCMT 160402, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta	IC807
Serijski broj	ISOTURN
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,1 - 1,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 80 m/min
Lomač odvojenih čestica	F3M
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Oznaka proizvođača	VCMT 160402-F3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje