

**VCMT 160404, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Glavna primjena	M
Vrsta	IC807
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	F3M
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 80 m/min

Dubina reza a_p	0,1 - 1,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Serijski broj	ISOTURN
Oznaka proizvođača	VCMT 160404-F3M IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje