

Garant**ZCMX 070304, Vrsta: HBZ120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Razred artikla	21E

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Prevlaka	PVD
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBZ120
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 200 m/min
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje