

Garant**ZCMX 070304, Vrsta: HBZ030**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Tvrđi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HBZ030
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Posmak f bušenje	0,03 - 0,12 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 200 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 070304

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f glodanje	0,1 - 0,3 mm
Prevlaka	prevučena
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
prikladno za alat $\varnothing D_c$	14 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje