

**DCMT 11T308, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,8 - 3 mm
Serijski	ISOTURN
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 245 m/min
Lomač odvojenih čestica	M3P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	IC807
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Oznaka proizvođača	DCMT 11T308-M3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje