

Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, desni, Veličina drške / pločice:
25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštirci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco prihvatima br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506.
Serija	Master Eco
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	15 mm
Podložna pločica	259031 50
Duljina glave L ₁	40 mm
Vijak za podlošku	259027 8
Ukupna duljina L	150 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 24

Veličina drške	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desni
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 50	259031 50
Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8