


**CNMG 120408, Vrsta: IC8250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 380 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Lomač odvojenih čestica	F3P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	IC8250
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-F3P IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje