

**CNMG 120408, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	IC6015
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Lomač odvojenih čestica	F3M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Oznaka proizvođača	CNMG 120408-F3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje