

**DNMG 150608, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	M3P
Vrsta	IC8150
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min

Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača	DNMG 150608-M3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje