

**VNMG 160404, Vrsta: IC6025****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Lomač odvojenih čestica	F3M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	IC6025
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Oznaka proizvođača	VNMG 160404-F3M IC6025
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje