

**DNMG 150608, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	F3P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,08 - 0,25 mm/okr
Vrsta	IC8150
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 3,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Oznaka proizvođača	DNMG 150608-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje