


**WNMG 080408, Vrsta: IC8150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Posmak f	0,08 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	F3P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Vrsta	IC8150
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Oznaka proizvođača	WNMG 080408-F3P IC8150
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje