

Garant**CNMG 120416, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a _p	0,5 - 4 mm
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje