

**VNMG 160404, Vrsta: IC6015****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Razred artikla	26B

**Opis****Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	M3M
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Vrsta	IC6015
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	M

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Oznaka proizvođača	VNMG 160404-M3M IC6015
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje