

Garant**CNMG 160616, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	1,6 mm
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	HB7130-2
Lomač odvojenih čestica	VG
Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje