

**HELI3MILL kutna glodača glava, s provrtom, Ø DC / broj oštrica Z: 100/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Pouzdan sustav za glodanje kutova za širok raspon primjena. Izvedbe u dvije veličine sustava s duljinom oštrice od 10 i 15 mm. Optimalno poduprte trigonske izmjenjive rezne pločice jamče prava ramena od 90°. Najprikladnije za radnje kružnog glodanja i uranjanja.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	0,7 stupanj
Serija	HELI3MILL
Ø D ₃	95,6 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	199 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Ø reza D _c	100 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	195 mm
Interpolacija a_p	3,6 mm
Broj oštrica Z	8
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	1072,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TD..1505..
Oznaka proizvođača	HM390 FTD D100-8-32-15
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelna Tip 2	229696 2
--	----------