

Garant**SNMG 120404, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7130-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	8
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Prevlaka	prevučena
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje