

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251964 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290865 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

WNMG 080408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 270 m/min |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Glavna primjena | M |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | HB7130-2 |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 |
| Prevlaka | prevučena |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |