

Garant**RC.X 1003, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7130-2 Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1003
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje