

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT11T302
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VM
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje